

MODLIGHT ILLUMIX CLASSIC LINE

FÜR DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Die LED-Maschinenleuchte Illumix Classic Line mit M12-Anschluss spielt ihre Stärken in rauer industrieller Umgebung aus:

Sie ist robust und liefert eine perfekte Ausleuchtung in Tageslichtqualität. Die kompakte Bauform aus Aluminium ermöglicht den Einsatz in beengten Raumsituationen. Damit kann sie optimal in nahezu jede Maschine und Anlage integriert werden.

- Schutzart IP67 – geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit Kühl- und Schmierstoffen, Späne- oder Funkenflug
- Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslicht-Qualität (105 lm/W)
- Energiesparende LED-Technologie – wartungsfrei und langlebig
- Drehbare Montagewinkel
- Schnelle und sichere Montage



	Modlight Illumix Classic Line 6 W	Modlight Illumix Classic Line 12 W	Modlight Illumix Classic Line 18 W	Modlight Illumix Classic Line 24 W
Bestelldaten	Art.-No. 4000-75801-1415006	Art.-No. 4000-75801-1415012	Art.-No. 4000-75801-1415018	Art.-No. 4000-75801-1415024
Technische Daten				
Maße (HxBxT)	37 x 40 x 235 mm	37 x 40 x 410 mm	37 x 40 x 585 mm	37 x 40 x 760 mm
Leistung und Nennspannung	6 W/24 V DC	12 W/24 V DC	18 W/24 V DC	24 W/24 V DC
Leuchtenlichtstrom	630 lm	1260 lm	1890 lm	2520 lm
Zubehör				
Anschlussleitung M12	Buchse 4-polig, je nach Kabel-Nr. (xxx) und Länge (yyyy) 7000-12221-xxxyyyy			

MODLIGHT ILLUMIX SLIM LINE

FÜR DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Die LED-Maschinenleuchte Modlight Illumix Slim Line mit M8-Anschluss liefert eine perfekte Ausleuchtung in Tageslichtqualität.

Die kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz in beengten Raumsituationen. Damit kann sie optimal in nahezu jede Maschine und Anlage integriert werden.

- Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslicht-Qualität (105 lm/W)
- Energiesparende LED-Technologie – wartungsfrei und langlebig
- Schutzart IP54 – für den Einsatz im Industrie- und Anlagenbau
- Drehbare Montagewinkel
- Schnelle und sichere Montage



	Modlight Illumix Slim Line 4W	Modlight Illumix Slim Line 8W	Modlight Illumix Slim Line 16W	Modlight Illumix Slim Line 24W	Modlight Illumix Slim Line 32W
Bestelldaten	Art.-No. 4000-75800-1715004	Art.-No. 4000-75800-1715008	Art.-No. 4000-75800-1715016	Art.-No. 4000-75800-1715024	Art.-No. 4000-75800-1715032
Technische Daten					
Maße (HxBxT)	34 x 24 x 218 mm	34 x 24 x 358 mm	34 x 24 x 638 mm	34 x 24 x 918 mm	34 x 24 x 1198 mm
Leistung und Nennspannung	4 W/24 V DC	8 W/24 V DC	16 W/24 V DC	24 W/24 V DC	32 W/24 V DC
Leuchtenlichtstrom	420 lm	840 lm	1680 lm	2520 lm	3360 lm
Zubehör					
Anschlussleitung M8	Buchse 4-polig, je nach Kabel-Nr. (xxx) und Länge (yyyy) 7000-08061-xxxxyyy				