

MODLIGHT ILLUMIX CLASSIC LINE

FÜR DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Die LED-Maschinenleuchte Illumix Classic Line mit M12-Anschluss spielt ihre Stärken in rauer industrieller Umgebung aus:

Sie ist robust und liefert eine perfekte Ausleuchtung in Tageslichtqualität. Die kompakte Bauform aus Aluminium ermöglicht den Einsatz in beengten Raumsituationen. Damit kann sie optimal in nahezu jede Maschine und Anlage integriert werden.

- Schutzart IP67 – geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit Kühl- und Schmierstoffen, Späne- oder Funkenflug
- Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslicht-Qualität (105 lm/W)
- Energiesparende LED-Technologie – wartungsfrei und langlebig
- Drehbare Montagewinkel
- Schnelle und sichere Montage



	Modlight Illumix Classic Line 6 W	Modlight Illumix Classic Line 12 W	Modlight Illumix Classic Line 18 W	Modlight Illumix Classic Line 24 W
Bestelldaten	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
Anschluss M12 Stift	4000-75801-1415006	4000-75801-1415012	4000-75801-1415018	4000-75801-1415024
Anschluss M12 Stift und Buchse	4000-75901-1415006	4000-75901-1415012	4000-75901-1415018	4000-75901-1415024
Technische Daten				
Maße (HxBxT)	37 x 40 x 235 mm	37 x 40 x 410 mm	37 x 40 x 585 mm	37 x 40 x 760 mm
Leistung und Nennspannung	6 W/24 V DC	12 W/24 V DC	18 W/24 V DC	24 W/24 V DC
Leuchtenlichtstrom	630 lm	1260 lm	1890 lm	2520 lm
Zubehör				
Anschlussleitung M12	Buchse 4-polig, je nach Kabel-Nr. (xxx) und Länge (yyyy) 7000-12221-xxxyyyy Stift/Buchse 4-polig, je nach Kabel-Nr. (xxx) und Länge (yyyy) 7000-40021-xxxyyyy			

MODLIGHT ILLUMIX SLIM LINE

FÜR DIE PERFEKTE AUSLEUCHTUNG

Die LED-Maschinenleuchte Modlight Illumix Slim Line mit M8-Anschluss liefert eine perfekte Ausleuchtung in Tageslichtqualität.

Die kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz in beengten Raumsituationen. Damit kann sie optimal in nahezu jede Maschine und Anlage integriert werden.



- Extrem hohe Leuchtkraft in Tageslicht-Qualität (105 lm/W)
- Energiesparende LED-Technologie – wartungsfrei und langlebig
- Schutzart IP54 – für den Einsatz im Industrie- und Anlagenbau
- Drehbare Montagewinkel
- Schnelle und sichere Montage



	Modlight Illumix Slim Line 4 W	Modlight Illumix Slim Line 8 W	Modlight Illumix Slim Line 16 W	Modlight Illumix Slim Line 24 W	Modlight Illumix Slim Line 32 W
Bestelldaten	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
Anschluss M8 Stift	4000-75800-1715004	4000-75800-1715008	4000-75800-1715016	4000-75800-1715024	4000-75800-1715032
Anschluss M8 Stift und Buchse	4000-75900-1715004	4000-75900-1715008	4000-75900-1715016	4000-75900-1715024	4000-75900-1715032
Technische Daten					
Maße (HxBxT)	34 x 24 x 218 mm	34 x 24 x 358 mm	34 x 24 x 638 mm	34 x 24 x 918 mm	34 x 24 x 1198 mm
Leistung und Nennspannung	4 W/24 V DC	8 W/24 V DC	16 W/24 V DC	24 W/24 V DC	32 W/24 V DC
Leuchtenlichtstrom	420 lm	840 lm 1680 lm	2520 lm	3360 lm	
Zubehör					
Anschlussleitung M8	Buchse 4-polig, je nach Kabel-Nr. (xxx) und Länge (yyyy) 7000-08061-xxxxyyy Stift/Buchse 4-polig, je nach Kabel-Nr. (xxx) und Länge (yyyy) 7000-88011-xxxxyyy				