

COMPACT

PROFIBUS ANSCHLUSSSTECHNIK

PROFIBUS

– GESTECKT, WAS SONST?

Murrelektronik bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm rund um Ihre Profibus-Installation an. Dabei liegt der Fokus auf vorkonfektionierte, geprüfte Produkte, die Installationsfehler vermeiden und zusätzlich Zeit und Kosten sparen.



GUTE ARGUMENTE

- Schneller Profibus-Anschluss durch genormte B-codierte M12-Steckverbinder
- Geschirmtes Gehäuse für EMC Sicherheit
- Integrierter Abschlusswiderstand
- Schalter extern bedienbar für Aktivierung der Bus-Terminierung



PROFI
BUS

CE
US

M12/SUB-D- PROFIBUS-ADAPTER

- 40% Kostenersparnis gegenüber konfektionierbaren Varianten
- Programmier- und Diagnoseoption mit zweitem Sub-D

PROFIBUS MIT MURRELEKTRONIK

- Kurze Installationszeit
- Niedrige Kosten



SELBSTKONFEKTIONIERTER PROFIBUS

- Lange Installationszeit
- Hohe Kosten
- Hohe Fehlerwahrscheinlichkeit



PROFIBUSSTECKER SUB-D/M12

	Beschreibung	Winkel	Art.-Nr.:
	M12 Stecker B-codiert/M12 Buchse B-codiert	35°	7000-99401-0000000
	M12 Stecker B-codiert/M12 Buchse B-codiert	90°	7000-99441-0000000
	M12 Stecker B-codiert/M12 Buchse B-codiert	180°	7000-99421-0000000

LEITUNGEN MIT M12 B-CODIERTEN STECKVERBINDERN

	Beschreibung	Länge	Kabeltyp			
			High Flexible (> 10 Mio.)	Flexible (> 3 Mio.)	Torsion (± 360°/m)	Cabinet –
	gerade Stecker/ gerade Buchse	0,3	7000-44001-8400030	7000-44001-8410030	7000-44001-8430030	7000-44001-8500030
		0,6	7000-44001-8400060	7000-44001-8410060	7000-44001-8430060	7000-44001-8500060
		1	7000-44001-8400100	7000-44001-8410100	7000-44001-8430100	7000-44001-8500100
		1,5	7000-44001-8400150	7000-44001-8410150	7000-44001-8430150	7000-44001-8500150
		2	7000-44001-8400200	7000-44001-8410200	7000-44001-8430200	7000-44001-8500200
	gewinkelt Stecker/ gewinkelt Buchse	0,3	7000-44021-8400030	7000-44021-8410030	7000-44021-8430030	7000-44021-8500030
		0,6	7000-44021-8400060	7000-44021-8410060	7000-44021-8430060	7000-44021-8500060
		1	7000-44021-8400100	7000-44021-8410100	7000-44021-8430100	7000-44021-8500100
		1,5	7000-44021-8400150	7000-44021-8410150	7000-44021-8430150	7000-44021-8500150
		2	7000-44021-8400200	7000-44021-8410200	7000-44021-8430200	7000-44021-8500200
	gerade Stecker/ offenes Leitungsende	1,5	7000-14051-8400150	7000-14051-8410150	7000-14051-8430150	7000-14051-8500150
		3	7000-14051-8400300	7000-14051-8410300	7000-14051-8430300	7000-14051-8500300
		5	7000-14051-8400500	7000-14051-8410500	7000-14051-8430500	7000-14051-8500500
		7,5	7000-14051-8400750	7000-14051-8410750	7000-14051-8430750	7000-14051-8500750
		10	7000-14051-8401000	7000-14051-8411000	7000-14051-8431000	7000-14051-8501000
	gerade Buchse/ offenes Leitungsende	1,5	7000-14061-8400150	7000-14061-8410150	7000-14061-8430150	7000-14061-8500150
		3	7000-14061-8400300	7000-14061-8410300	7000-14061-8430300	7000-14061-8500300
		5	7000-14061-8400500	7000-14061-8410500	7000-14061-8430500	7000-14061-8500500
		7,5	7000-14061-8400750	7000-14061-8410750	7000-14061-8430750	7000-14061-8500750
		10	7000-14061-8401000	7000-14061-8411000	7000-14061-8431000	7000-14061-8501000

SELBSTANSCHLIESSBARE M12 PROFIBUS STECKVERBINDER

	Beschreibung	Ausführung	Polzahl	Art.-No.:
	M12 Stecker selbstanschließbar Schraubklemmen	gerade	5	7000-14001-0000000
	M12 Stecker selbstanschließbar Schraubklemmen	gerade	2	7000-14005-0000000
	M12 Stecker selbstanschließbar Schraubklemmen	gewinkelt	5	7000-14011-0000000
	M12 Stecker selbstanschließbar Schraubklemmen	gewinkelt	2	7000-14015-0000000
	M12 Buchse selbstanschließbar Schraubklemmen	gerade	5	7000-14021-0000000
	M12 Buchse selbstanschließbar Schraubklemmen	gerade	2	7000-14025-0000000
	M12 Buchse selbstanschließbar Schraubklemmen	gewinkelt	5	7000-14031-0000000
	M12 Buchse selbstanschließbar Schraubklemmen	gewinkelt	2	7000-14035-0000000
	M12 Stecker selbstanschließbar Schneidklemmtechnik (IDC)	gerade	3	7000-14201-0000000
	M12 Stecker selbstanschließbar Schneidklemmtechnik (IDC)	gerade	2	7000-14205-0000000
	M12 Buchse selbstanschließbar Schneidklemmtechnik (IDC)	gerade	3	7000-14221-0000000
	M12 Buchse selbstanschließbar Schneidklemmtechnik (IDC)	gerade	2	7000-14225-0000000

METERWARE

	Beschreibung	Eigenschaft	Biegezyklen	Art.-Nr.:
	Kabeltrommel 100 m	PUR/HighFlexible	> 10 Mio	7000-C0201-8400000
	Kabeltrommel 100 m	PUR/Flexible	> 3 Mio	7000-C0201-8410000